


# STOLZ

## Emietteur PEDT



ENGINEERED  
TO YOUR NEEDS

Notre gamme d'émietteurs permet l'obtention de miettes dont les dimensions vont de 0,2 à 4 mm par passage du produit granulé entre 2 cylindres.

La particularité de l'émietteur STOLZ type PEDT est la possibilité d'utiliser en permanence le distributeur afin de régulariser le débit de granulés avant tamisage.

### L'OBJECTIF D'UN EMIETTEUR STOLZ

Réduire en miettes les granulés (en général diamètre 4 mm plus facile à granuler que diamètre 2,5 mm) pour la volaille, le gibier, les poissons, les porcelets afin de faciliter l'ingestion par les petits animaux et d'améliorer l'assimilation.

Notre émietteur est aussi utilisé pour réduire la granulométrie de différents produits secs utilisés en industries alimentaires ou chimiques. La géométrie de surface des cylindres est adaptée aux produits à traiter suivant la nature et la taille initiale.

### CARACTÉRISTIQUES


- Cylindres Ø250 mm
- Ecartement entre les cylindres réglable à distance
- Système de prélèvement d'échantillons intégré
- Ecartement automatique des cylindres lors du passage de corps étrangers
- Ecartement total des cylindres pour passage de granulés



Coffret de contrôle permettant le réglage d'écartement des cylindres




Emetteur sous refroidisseur



Entraînement des cylindres par courroies

## DIMENSIONS ET PUISSANCE PAR MODÈLE



MODÈLE	Capacité	Puissance	Masse	Dimensions (mm)		
	t/h	(kW)	(kg)	A	B	C
PEDT 600	4 à 6	7,5	1100	1590	1460	1010
PEDT 1000	8 à 12	11	1400	1990	1460	1010
PEDT 1500	12 à 18	15	1850	2490	1460	1010
PEDT 1800	15 à 25	18,5	2200	2790	1460	1010

# STOLZ

82 Route de Boisjean • 62170 • Wailly Beaucamp • France

Tél : +33 (0)3 21 90 05 05 • [contact.stolz@desmet.com](mailto:contact.stolz@desmet.com)

[www.desmet.com/stolz](http://www.desmet.com/stolz)

 /Stolz